

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Изделия фирмы Rolsen отвечают самым высоким требованиям качества, функциональности и дизайна. Мы надеемся, что Вы останетесь довольны Вашими новыми весами.

Механические весы являются бытовым прибором и не предназначены для профессионального или промышленного использования.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

1. Не подвергайте весы воздействию ударов, пыли, химических веществ, значительных колебаний температуры и слишком близко расположенных источников тепла (печек, радиаторов отопления). Также оберегайте весы от попадания влаги.
2. Ремонт разрешается выполнять только службе технического обеспечения фирмы Rolsen или авторизированным сервисными центрами.
3. Периодически рекомендуется протирать прибор слегка влажной тряпкой. Не используйте абразивные чистящие средства и не ни в коем случае не ставьте прибор под струю воды.
4. Прибор предназначен только для персонального использования. Он не предназначен для использования в медицинских или коммерческих целях.
5. Не перегружайте прибор, предел взвешивания составляет 130 кг.

ГАРАНТИЯ И РЕМОНТ

В случае возникновения проблем при использовании весов обратитесь в торговую организацию или в уполномоченный сервисный центр компании Rolsen.

Гарантия не может быть предоставлена при:

- Механических повреждений весов.
- Наличию внутри посторонних предметов и насекомых.
- Наличию следов самостоятельной разборки весов.

ПРАВИЛЬНОЕ ВЗВЕШИВАНИЕ

По возможности, измеряйте свой вес в одно и то же время суток (лучше всего по утрам), после посещения туалета, натощак и без одежды, чтобы получать сопоставимые результаты. В счет идет только долговременная тенденция. Кратковременные изменения веса в течение нескольких дней чаще всего вызываются лишь потерей жидкости.

Установите весы на твердую ровную поверхность для обеспечения точности взвешивания. Не размещайте весы на мягких коврах. Благодаря резиновым ножкам весы не скользят на кафельных, лакированных и прочих гладких поверхностях.

Перед взвешиванием установите стрелку на шкале на «0» регулятором.

Встаньте на весы, ни к чему не прислоняйтесь, стойте ровно и неподвижно, пока показания шкалы не стабилизируются.

Снимите показания с неподвижной шкалы. Цена деления шкалы составляет 1 кг, точность взвешивания весов 0,5 кг

Масса **НЕТТО 1,41кг**

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Используйте прибор при температуре $25^{\circ}\text{C} \pm 14^{\circ}\text{C}$

Хранение прибора осуществляйте при температуре от -10°C до $+60^{\circ}\text{C}$

Срок службы прибора 3 года

Адреса близлежащих сервисных центров вы можете узнать у нашего оператора **8-800-200-56-01** (звонок по России бесплатный).

Производитель оставляет за собой право в любой момент без обязательного извещения вносить изменения в дизайн и технические характеристики товара

Производитель: HONGKONG FLATT CORP., LTD. КНР, Восточный Ксинтанди Дзиангдонг Дистрикт, провинция Жедзианг, Нингбо, 6-206

Импортер: ООО "ТЕХНОСТАР" 125565, г.Москва, ул.Фестивальная, д.4, к. 3

Претензии потребителей направлять по адресу: ООО "Союз-Сервис", 125080, Москва, Волоколамское шоссе, д.15/22, а/я 24, телефон 8-800-200-56-01

Расшифровка серийного номера

дата производства технический код серийный номер
AA**
месяц год

CE

Max. 130 kg